


Usługa wzorcowania przepływomierzy za pomocą mobilnej stacji kalibracyjnej

Endress+Hauser oferuje wsparcie techniczne i pełny zakres usług wzorcowania.

Teraz możesz przeprowadzić kalibrację przepływomierzy i uzyskać certyfikat zgodny z ISO 17025 w miejscu instalacji urządzeń. Nasza nowa mobilna stacja kalibracyjna to w pełni elastyczne rozwiązanie, dzięki któremu wykonasz wzorcowanie minimalizując zakłócenia procesu produkcyjnego i zapewnisz najwyższą jakość wytwarzanych produktów.

 Jako jedyna firma na rynku do wzorcowania urządzeń w miejscu ich zainstalowania wykorzystujemy przepływomierze Proline Promass 83F z kalibracją Premium o dokładności 0,05%

Przepływomierze odpowiedzialne za kontrolę ważnych procesów technologicznych wymagają regularnej kalibracji.

Zalety wzorcowania przepływomierzy w miejscu ich zainstalowania

- Urządzenia przez cały czas pozostają w zakładzie – inżynierowie sprzedaży Endress+Hauser przyjeżdżają i wykonują wzorcowanie na miejscu
- Minimalizacja zakłóceń procesu produkcyjnego – brak długotrwałych przestojów
- Wykonujemy wzorcowanie przepływomierzy różnych producentów
- Certyfikaty kalibracji są zgodne z ISO/IEC 17025



Zakres kalibracji	Od 10 do 70 000 kg/h
Średnice przepływomierzy	Od DN04 do DN80 (inne średnice po konsultacji)
Typ przepływomierzy	Elektromagnetyczne, Coriolisa, Vortex, mechaniczne i inne
Metoda kalibracji	Porównanie z szeregowo połączonym wzorcem
Liczba punktów kalibracji	3 punkty pomiarowe
Wyposażenie stacji	Mobilna stacja kalibracyjna z własnym zbiornikiem wody, pompami i przepływomierzami masowymi
Wzorzec	Przepływomierze Coriolisa Proline Promass 83F z kalibracją Premium o dokł. $\pm 0,05\%$ – certyfikat z akredytacją SCS

Nasi konsultanci pomogą w opracowaniu optymalnej koncepcji kalibracji.

Ponadto korzystając z portalu W@M zyskasz stały dostęp do dokumentacji serwisowej

Dowiedz się więcej >>>
www.pl.endress.com/wam



Optymalne rozwiązanie!

- Wszystkie czynności związane z wzorcowaniem przeprowadzane są przez wyszkolonych specjalistów
- Jesteśmy wyposażeni w niezbędne przyłącza, węże oraz własny zbiornik z pompami. Jedyne czego potrzebujemy to dostęp do wody i energii elektrycznej
- Dokładność przepływomierzy wzorcowych: 0,05%
- Wzorcowanie możliwe dla urządzeń z Profibus (PA/DP), Foundation Fieldbus, wyjściem analogowym (HART) i impulsowym
- Po wykonaniu wzorcowania przekazujemy Państwu certyfikat zgodny z ISO17025. Cała procedura wykonywana jest w oparciu o SOP Endress+Hauser
- Nasi wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści wykryją wszelkie problemy i w razie konieczności wyregulują urządzenie pomiarowe

www.pl.endress.com

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław
Tel. +48 71 773 00 00
Fax +48 71 773 00 60
info@pl.endress.com

FA0102H/15/PL/01.13