

Lista części zamiennych i urządzeń do analizy cieczy przeznaczonych do wycofania ze sprzedaży

Nazwa produktu	Root kod	Nr materiałowy	Opis	Data wycofania ze sprzedaży	Produkt następcza
Probit H CPA465	CPA465	50013425	**flat piece+loop 6.3x0.8xDM6	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50015431	screw cap 1.4571	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50048649	loose flange DN50	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50066679	L connector LDS 186P K5448, hose OD 6mm	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50079064	Rinse chamber CPA465 316L,	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50079349	**Protective cap CPA 465	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50079352	**Distance sleeve	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50079986	**CPA465 Viton O-ring set pharmac.May 05	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50079987	**CPA465 EPDM O-ring set pharmac.<May 05	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50079988	**CPA465 Viton-seal.food+chemical<May 05	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50079989	**CPA465 EPDM seal.food+chemical <May 05	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50080184	**Disc CPA 465	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50080185	**Protection pipe for CPA465	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50080186	**Clamp adapter 2" for CPA 465	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50080236	Hexagonal-head bolt M5x12 1.4401 DIN933	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50080515	**Varivent tank adapter	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50080516	**Retrofitting kit for CPA 465 w.CPS 41	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50080839	**Disc for CPA 465	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50080932	**Protection cap for CPA 463	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50081875	**Probe guide complete for CPA 465	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	50087313	**Inductive proximity switches NAMUR Ex	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	51500209	**Flange bushing CPA465 DN50 3.1B	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	51500327	**Built-in adapter oblique,Size 25, 1.44	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	51500328	**Built-in adapter straight,Size25,1.440	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	51502633	**Kit TOP68 Adapter (ESS) for CPA465	12/2016	CPA875
Probit H CPA465	CPA465	51511990	**Coilvalve for pneum.cylinderCPA473/474	12/2016	CPA875
ATWA	N/A	71030306	Kit ATWA: clear water discharge pump Ex	08/2016	Brak w ofercie
ATWA	N/A	71030308	Kit ATWA: clear water pressure hose 4m	08/2016	Brak w ofercie
ATWA	N/A	71030309	Kit ATWA: clear water pressure hose 6m	08/2016	Brak w ofercie
ATWA	N/A	71030310	Kit ATWA: clear water pressure hose 8 m	08/2016	Brak w ofercie
ATWA	N/A	71030311	Kit ATWA: clear water pressure hose 12 m	08/2016	Brak w ofercie
ATWA	N/A	71030315	Kit ATWA: lift cable f. clear water pump	08/2016	Brak w ofercie

ATWA	N/A	71030316	Kit ATWA: hoist motor with gear	08/2016	Brak w ofercie
ATWA	N/A	71030317	Kit ATWA: clock timer	08/2016	Brak w ofercie
ATWA	N/A	71030319	Kit ATWA: basket guard clear water pump	08/2016	Brak w ofercie
ATWA	N/A	71033220	Kit ATWA: Ex barrier f. turbidity sensor	08/2016	Brak w ofercie
ATWA	N/A	71037971	Kit ATWA: PLC Siemens S7-314	08/2016	Brak w ofercie
BIOX1015	N/A	71089415	***Kit BIOX1015: Maintenance parts sensor	08/2016	Brak w ofercie
BIOX1015	N/A	71089426	***Kit BIOX1015: Recommended spare parts	08/2016	Brak w ofercie
BIOX1015	N/A	71089428	***Kit BIOX1015: Maintenance parts instrum.	08/2016	Brak w ofercie
BIOX1015	N/A	71089429	***Kit BIOX1015: Basic equipment service	08/2016	Brak w ofercie
Genion	N/A	71015835	Cap with two GL14 threads, glass	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017024	Tube D 6/4mm PU	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017005	Tube dm 10/12 mm, PTFE, nature	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017010	Tube d 0.01" x 1/16" FEP ecru	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017023	Schlauch idm 2,54 mm Tygon	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017025	Tube 4/2.5mm PU	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017108	Flanged sealing	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017159	O-ring D 20.35 x 1.78mm EPDM	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017160	O-ring D 82.22 x 2.62mm EPDM	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017161	O-ring D 66.4 x 1.78mm EPDM	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017162	O-ring D 44 x 3mm EPDM	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017164	O-ring D 25.12 x 1.78mm EPDM	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017165	O-ring D 4.76 x 1.78mm EPDM	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017168	O-ring dm164.69 x 3.53mm EPDM	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017169	O-ring dm 196.22 x 5.33mm EPDM	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017180	Seal assembly EPDM	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017185	Seal assembly KALREZ	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017213	O-ring ø30x3, silicone	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017222	Saling ring, D 85x4 mm spring reinforce	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017223	Sealing ring, spring-reinforce d 100x5mm	08/2016	Brak w ofercie

Helios	N/A	71017224	Sealing ring,spring-reinforce,d 34x2.5mm	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017361	Threaded joint 1/4 28 UNF d1.6 ETFE blue	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017362	Threaded joint 1/4*28UNF d1.6 mm ETFE bl	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017363	Threaded joint 1/4*28UNF d1.6mm ETFE red	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017364	Threaded joint 1/4*28UNF d1.6mm ETFE ye	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017365	Threaded joint 1/4*28UNF d1.6mm ETFE gn	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017366	Threaded joint stopper 1/4 28 UNF ETFE	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017703	Frit 0.62x0.62x0.200x0.5 um steel	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71017791	Screw M3x10 pan headed A2 DIN 963	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71018079	Coupling connector AC jack	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71018081	Screwing PG 13.5 11mm	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71018082	PG-adapter kit with o-ring 18	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71015589	Filter mat d 61mm 2um	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71015590	Filter mat d 61mm 10 um	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71015619	spacer III d 10 x 82 mm	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71016095	Sealing foam dm 32 x 35 mm	08/2016	Brak w ofercie
Helios	N/A	71016417	Sound absorber thread 1/8" A	08/2016	Brak w ofercie
Isco 6700	N/A	71018074	Traction relief Ø8mm, Amphenol	08/2016	Brak w ofercie
PBS	N/A	71016998	Tube dm 2,7/4 mm PE natural	08/2016	Brak w ofercie
PBS	N/A	71017151	O-Ring dm 31.47 x 1.78 mm EPDM	08/2016	Brak w ofercie
PBS	N/A	71017153	O-Ring d 35 x 2 mm EPDM	08/2016	Brak w ofercie
PBS	N/A	71018392	Membrane pump 115V/60cps EPDM	08/2016	Brak w ofercie
PBS	N/A	71018428	Spout 15/18 mm PVC,elastic	08/2016	Brak w ofercie
Stip-toc	N/A	71017038	Tube idm 0.76 mm EPDM	08/2016	Brak w ofercie
Stip-toc	N/A	71017940	Wire for jet cleaning dm 1 mm	08/2016	Brak w ofercie
STIP-toc, Phönix-1010	N/A	71014932	Western cabel 800mm Wst.-Wst.	08/2016	Brak w ofercie
STIP-toc, Phönix-1010	N/A	71014950	Western cable 1000mm for pressure switch	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016994	Tube id 6.4 x 9.6 Tygon	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016995	Tube id Ø1.6 x ad Ø 4.8 Tygon	08/2016	Brak w ofercie

N/A	N/A	71017011	Tube dm 4,8/9,8mm EPDM	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71017379	Adapter, UNF 28 ø 1/4" ETFE, Luer	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71017659	Oxygen compressed, 50 liters	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71017668	Filter Felt	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018097	Male cable connector 12+PE IP65	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018098	Protection cap male cable connector	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018103	Female socket 12+PE IP65	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018144	Pressure spring D 5,4x 4,7x0,4mm,1.4310	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018223	Fuse 0.4 A 5 x 20 mm slow blowing	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018225	Lamp module w/o housing	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018771	Norprene tubing 06ID, Size 14	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018772	Norprene tubing 12ID, size 16	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018773	Norprene tubing 25ID, size 17	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018777	PFA tubing 125 OD x 063 ID	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018820	O RING, .362 ID	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018839	LIP SEAL, .625 ID X 1.000 OD, NITRILE	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018856	Pressure Regulator 30 PSI	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018875	Ferrule for 1/8 tubing	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018881	reducer, 3/16 to 1/8	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018959	Synchronous motor 230V 10RPM	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71018972	battery, 2/3A lithium,PCB	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71019002	Thermistor	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71019134	946 lead-acid battery assembly	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71019216	REACTOR NUT	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71019218	IR CABINET GASKET	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71019219	HEATER STRIP	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71019232	Syphon, glass	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71019258	**Power supply assembly, 24V	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71019270	**Batterie Akku-Pack 4,5V f. EZ-toc 3500	08/2016	Brak w ofercie

N/A	N/A	71019275	**Temperature sensor for EZ-TOC	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71019293	pump housing bushing	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71019311	suction line with strainer, 3/8 ID X 25'	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71019330	Pump control BIOX-1015	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71019425	pump tube quick disconnect	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71037975	Kit ATWA: Memory module for PLC S7-314	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71015972	Stock solution NO2 1000 mg/l 1 liter	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71015991	Clean. solution STIP-scan alkaline	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71015992	Clean. solution STIP-scan, acidic	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71015999	Manual PHOENIX-1010	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016080	Fixture on probe holder	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016103	Circuit board STIP-scan	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016163	Reaktionslösung NH 30°dH 1 Liter	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016164	ISA Solution NO3 1 liter	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016181	Piston guide bushing	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016215	Keyboard foil	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016241	Distributor control board	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016261	Ink ribbon cartridge	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016263	Graphic printer	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016264	Power pack for graphic printer	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016275	Cable combination COAX, lenght 2m	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016285	Check valve dm 6-M20x1,5 PP	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016303	Motor with Encoder	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016308	Motor with gear unit 24V 38:1	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016320	Reagent pump	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016353	Peristaltic pump motor	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016385	Axial flow fan 80x80x38mm 230V 50qm/h	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016390	Peltier cooler (05/99)	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016396	Compressor service kit	08/2016	Brak w ofercie

N/A	N/A	71016458	Check valve	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016551	Check valve Kalrez membrane	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016576	Filter Element	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016579	Pressure reducer 2,0 bar	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016622	Electrode for nitrate measurement	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016632	***Elektrode zur pH Messung H7781	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016796	Retaining disk dm 6mm A2	08/2016	Brak w ofercie
N/A	N/A	71016819	Printer cable 2m	08/2016	Brak w ofercie
**ISEmax sensor CAS40	CAS40	71071399	**Kit CAS40: cap for unused cable plug	10/2015	CAS40D
**ISEmax sensor CAS40	CAS40	71071401	**Kit CAS40: 3 blind plugs with gaskets	10/2015	CAS40D
**ISEmax sensor CAS40	CAS40	71071404	**Kit CAS40: Cleaning nozzle f.electrodes	10/2015	CAS40D
**ISEmax sensor CAS40	CAS40	71071409	**Kit CAS40: Sensor connection cable 10m	10/2015	CAS40D
**ISEmax sensor CAS40	CAS40	71071413	**Kit CAS40: pre-amplifier complete	10/2015	CAS40D
**ISEmax sensor CAS40	CAS40	71071415	**Kit CAS40: Internal air hose for sensor	10/2015	CAS40D
**ISEmax sensor CAS40	CAS40	71071420	**Kit CAS40: Compressed air valve w.solen	10/2015	CAS40D
**ISEmax sensor CAS40	CAS40	71082499	plug-in connection QS-8-6	10/2015	CAS40D
**ISEmax sensor CAS40	CAS40	71112239	**Kit CAS40 Electrode holder with Pt100	10/2015	CAS40D
**ISEmax sensor CAS40	CAS40	71112240	**Kit CAS40 Electrode protection cage	10/2015	CAS40D
**ISEmax sensor CAS40	CAS40	71112241	**Kit CAS40 Cleaning nozzle f.electrodes	10/2015	CAS40D
**CUM2x3 transmitter	CUM2x3	51500468	**CUM2x3	10/2015	CM442
**CUS31 turbidity probe	CUS31	50088374	**CUS31	10/2015	CUS51/52D
**CUS41 turbidity probe	CUS41	50088375	**CUS41	10/2015	CUS51/52D
**COM2x3F transmitter	COM2X3F	51503710	**COM2X3F	10/2015	CM442
**SAM-T	SAM-T	51503618	**4 beam absorption sensor 7510 SAM-T	10/2015	CUS51/52D
**SAM-T	SAM-T	51503619	**4 beam absorption sensor 7515-SAM-T	10/2015	CUS51/52D
**SSN-T	SSN-T	51503616	**Light sensor for low conc. 7530 SSN-T	10/2015	CUS51/52D
**SAM-E	SAM-E	51503642	**4 beam absorption sensor 7510 SAM-E	10/2015	CUS51/52D
**SSN-E	SSN-E	51503640	**Light sensor for low conc. 7530 SSN-E	10/2015	CUS51/52D
**SAV-E	SAV-E	51503654	**4 beam absorption sensor 7520 SAV-E	10/2015	CUS51/52D
**SRH-E	SRH-E	51503657	**4 beam back-scattered sensor 7540 SRH-E	10/2015	CUS51/52D
**SWN4-T	SWN4-T	51503613	**Single light sensor 7000 SWN4-T	10/2015	CUS51/52D
**SAH-T	SAH-T	51503621	**4 beam absorption sensor 7510 SAH-T	10/2015	CUS51/52D
**SAH-E	SAH-E	51503646	**4 beam absorption sensor 7510 SAH-E	10/2015	CUS51/52D
**TEF	TEF	51503595	**Light sensor 7126 SWN-T / 0-1000 TEF	10/2015	CUS51/52D
**TEF	TEF	51503596	**Light sensor 7125 SWN-E / 0-100 TEF	10/2015	CUS51/52D
**SWNF-T	SWNF-T	51503614	**Light sensor frequency 7001 SWNF-T	10/2015	CUS51/52D
**SWNF-T	SWNF-T	51503615	**Light sensor frequency 7002 SWNF-T	10/2015	CUS51/52D
**SSN-T	SSN-T	51503617	**Light sensor for low conc. 7535 SSN-T	10/2015	CUS51/52D
**SAM-T	SAM-T	51503620	**4 beam absorption sensor 7510 K-SAM-T	10/2015	CUS51/52D
**SRH-T	SRH-T	51503623	**4 beam back-scattered sensor 7540 SRH-T	10/2015	CUS51/52D
**SAV-T	SAV-T	51503624	**4 beam absorption sensor 7520 SAV-T	10/2015	CUS51/52D
**SWN4-E	SWN4-E	51503637	**Single light sensor 7000 SWN4-E	10/2015	CUS51/52D

**SWNF-E	SWNF-E	51503638	**Light sensor frequency 7001 SWNF-E	10/2015	CUS51/52D
**SWMF-E	SWMF-E	51503639	**Light sensor frequency 7002 SWMF-E	10/2015	CUS51/52D
**SSN-E	SSN-E	51503641	**Light sensor for low conc. 7535 SSN-E	10/2015	CUS51/52D
**SAM-E-SP	SAM-E-SP	51503644	**4 beam absorption sensor 7510 SAM-E-SP	10/2015	CUS51/52D
**K-SAM-E	K-SAM-E	51503645	**4 beam absorption sensor 7510 K-SAM-E	10/2015	CUS51/52D
**SAH-E	SAH-E	51503647	**4 beam absorption sensor 7515 SAH-E	10/2015	CUS51/52D
**SAH-E-SP	SAH-E-SP	51503648	**4 beam absorption sensor 7510 SAH-E-SP	10/2015	CUS51/52D
**SAV-E	SAV-E	51503655	**4 beam absorption sensor 7525 SAV-E	10/2015	CUS51/52D
**SAV-E-SP	SAV-E-SP	51503656	**4 beam absorption sensor 7520 SAV-E-SP	10/2015	CUS51/52D
**SRH-E	SRH-E	51503658	**4 beam back-scattered sensor 7540 SRH-E	10/2015	CUS51/52D
**SRH-E	SRH-E	51503659	**4 beam back-scattered sensor 7545 SRH-E	10/2015	CUS51/52D
**SSN-T-Exi	SSN-T-Exi	51503664	**Light sensor ex 7530 SSN-T-Exi	10/2015	CUS51/52D
**SAM-T-Exi	SAM-T-Exi	51503665	**Absorption sensor ex 7510 SAM-T-Exi	10/2015	CUS51/52D
**SAV-T-Exi	SAV-T-Exi	51503667	**Absorption sensor ex 7520 SAV-T-Exi	10/2015	CUS51/52D
**SAM-E-Exi	SAM-E-Exi	51503669	**Absorption sensor ex 7510 SAM-E-Exi	10/2015	CUS51/52D
**SAM-E(HT)	SAM-E(HT)	51503675	**Absorption light sensor 7510 SAM-E(HT)	10/2015	CUS51/52D
**SSN-E (HT)-Exi	SSN-E (HT)-Exi	51503676	**Light sensor ex 7530 SSN-E (HT)-Exi	10/2015	CUS51/52D
**SAM-T (HT)	SAM-T (HT)	51503677	**Light sensor 7510 SAM-T (HT)	10/2015	CUS51/52D
**SSN-T (HT)	SSN-T (HT)	51503678	**Light sensor 7530 SSN-T (HT)	10/2015	CUS51/52D
**SAM-E (HT)	SAM-E (HT)	51503679	**Light sensor 7510 SAM-E (HT)	10/2015	CUS51/52D
**SAM-T-S	SAM-T-S	51503700	**Absorption light sensor 7510 SAM-T-S	10/2015	CUS51/52D
**K-SAM-T-S	K-SAM-T-S	51503704	**Absorption light sensor 7510 K-SAM-T-S	10/2015	CUS51/52D
**SAV-T-S	SAV-T-S	51503705	**Absorption light sensor 7520 SAV-T-S	10/2015	CUS51/52D
**SIM-T	SIM-T	51505982	**4 beam absorption sensor 7515 SIM-T	10/2015	CUS51/52D
**SAM-E-SP	SAM-E-SP	51505983	**4 beam absorption sensor 7515 SAM-E-SP	10/2015	CUS51/52D
**SRH-E-SP	SRH-E-SP	51505993	**4 beam absorption sensor 7545 SRH-E-SP	10/2015	CUS51/52D
**SSN-T-S	SSN-T-S	51506011	**Light sensor for low conc.7530 SSN-T-S	10/2015	CUS51/52D
**SWNF-T	SWNF-T	51507141	**Light sensor frequency 7001 SWNF-T	10/2015	CUS51/52D
**SAM-T-S	SAM-T-S	51508533	**Absorption light sensor 7510 SAM-T-S	10/2015	CUS51/52D
**SAM-T-S POM	SAM-T-S POM	51508534	**Absorption light sensor 7510 SAM-T-S POM	10/2015	CUS51/52D
**SAM-E POM	SAM-E POM	51511277	**4 beam absorption sensor 7510 SAM-E POM	10/2015	CUS51/52D
Smartec M CLD133/SMARTEC-T CLD633	CLD133/CLD633	51506593	**Display Kit for SMARTEC	10/2015	CLD18
***STAMOSENS CNM750/CSM750	CNM/CSM750	51513632	**Kit CNM750, main board 80-230 VAC	10/2015	CM442
***STAMOSENS CNM750/CSM750	CNM/CSM750	51513643	**Kit CNM/CSM 750 1 Ch., enclosure cpl.	10/2015	CM442

***STAMOSENS CNS70/ CSS70	CNS/ CSS70	51504113	**Pipe ID 5,5 AD 8 PE	10/2015	CAS51D
***STAMOSENS CNS70/ CSS70	CNS/ CSS70	51504835	**KIT CNS70 compressor clean unit 115V	10/2015	CAS51D
***STAMOSENS CNS70/ CSS70	CNS/ CSS70	51504837	**KIT CNS70 compressor clean unit 230VAC	10/2015	CAS51D
***STAMOSENS CNS70/ CSS70	CNS/ CSS70	51513004	**KITCNS70/DFAwith reduction:small parts	10/2015	CAS51D
***STAMOSENS CNS70/ CSS70	CNS/ CSS70	51513007	**KIT f. CNS70 flow ass. w/o reduction	10/2015	CAS51D
***STAMOSENS CNS70/ CSS70	CNS/ CSS70	51516161	**Kit CNS/CSS70 overpressure protection	10/2015	CAS51D
***STAMOSENS CNS70/ CSS70	CNS/ CSS70	71033594	**KIT CxS70 asbly w.red:10nipples medium	10/2015	CAS51D
***STAMOSENS CNS70/ CSS70	CNS/ CSS70	71039882	**Kit CxS70:small parts f.sensorcleaning	10/2015	CAS51D
***STAMOSENS CNS70/ CSS70	CNS/ CSS70	71039886	**Kit CxS70: lamp holder (w/o lamp)	10/2015	CAS51D
***STAMOSENS CSS70	CCS70	51504384	**Control cable PUR 6x0,34 shielded	10/2015	CAS51D
***STAMOSENS CSS70	CCS70	71035702	**Kit CxS70,compressor 230V+clean.nozzle	10/2015	CAS51D
***STAMOSENS CSS70	CCS70	71035703	**Kit CxS70,compressor 115V+clean.nozzle	10/2015	CAS51D
***Dipfit W CYA611	CYA611	50012450	**Spiral thread clamp 25-40mm	12/2015	CYA112
***Dipfit W CYA611	CYA611	50014503	**Worm-drive hose and tube clamp	12/2015	CYA112
***Dipfit W CYA611	CYA611	50085608	**Sleeve 3/4"NPT for CYA611 PVC	12/2015	CYA112
***Dipfit W CYA611	CYA611	50085609	**Sleeve G1" for CYA611	12/2015	CYA112
***Dipfit W CYA611	CYA611	50085772	**Pipe clamp D40 PE	12/2015	CYA112
***Dipfit W CYA611	CYA611	50086336	***Spray cleaning kit for CYA 611	12/2015	CYA112
***Dipfit W CYA611	CYA611	51500332	**Sleeve G 3/4" for CYA611 PVC	12/2015	CYA112
***Dipfit W CYA611	CYA611	51506412	**Sleeve 1/2"NPT F.CPA601/611	12/2015	CYA112
***Dipfit W CYA611	CYA611	51508115	**pipe DM 40X 3 PVC L=1550MM	12/2015	CYA112
***Dipfit W CYA611	CYA611	71026952	**Angle piece CYA611, 40 mm/1,57" 45o PVC	12/2015	CYA112
***Dipfit W CYA611	CYA611	71030174	**Pipe D40x3 PVC	12/2015	CYA112
***Assembly holder CYH101	CYH101	50012757	**hexagonal screw M6X40 V2A DIN 933	10/2015	CYH112
***Assembly holder CYH101	CYH101	50013799	**hexagonal nut M 8	10/2015	CYH112
***Assembly holder CYH101	CYH101	50062123	**Star handle M8x30 1.4305	10/2015	CYH112
***Assembly holder CYH101	CYH101	50062136	**Transverse pipe 1.4301	10/2015	CYH112
***Assembly holder CYH101	CYH101	50062786	**Transverse pipe CYH 101 D/E	10/2015	CYH112
***Assembly holder CYH101	CYH101	50062787	**elbow CYH-101 D/E 14	10/2015	CYH112
***Assembly holder CYH101	CYH101	50062870	**square plug	10/2015	CYH112
***Assembly holder CYH101	CYH101	50062871	***bolt CYH-101 DIE 14	10/2015	CYH112
***Assembly holder CYH101	CYH101	50070507	**spare kit for CYH101	10/2015	CYH112